

光学特性

パララス。

表面状態	色調	品番	板厚	全光線透過率	散乱光線透過率	呼称	屋外可
艶あり	透明	P	3mm	93%	—	クリア	○
艶あり	乳半色(拡散剤入り)	422L	2mm	78%	73%	オパール	○
			3mm	73%	69%		○
			5mm	64%	60%		○
			3mm	30%	28%		○
		430L	2mm	30%	28%	オパール	○
			3mm	30%	28%		○
			5mm	23%	22%		○
			2mm	45%	43%		○
		431L	3mm	45%	42%	オパール	○
			5mm	39%	36%		○
			2mm	61%	58%		○
			3mm	57%	54%		○
		432L	5mm	50%	47%	オパール	○
			6mm	46%	44%		○
			8mm	39%	37%		○
			10mm	39%	37%		○
艶あり	骨白	M	2mm	10%	9%	ホワイト	○
			3mm	7%	7%		○
			5mm	5%	5%		○
マット	透明	H-P	2mm	90%	79%	クリア	○
			3mm	89%	80%		○
			5mm	89%	78%		○
			8mm	88%	80%		○
マット	乳半	H-422L	2mm	76%	75%	オパール	○
			3mm	70%	69%		○
			5mm	55%	54%		○
		H-432L	2mm	57%	57%	オパール	○
			3mm	51%	50%		○
			5mm	46%	40%		○
マット	スモーク	H-530K	2mm	18%	16%	グレースモーク	○
			3mm	18%	16%		○
			5mm	18%	16%		○
		H-550K	2mm	25%	21%	セビiasmモーク	○
			3mm	26%	23%		○
			5mm	29%	26%		○
艶あり	カラー	102K	3mm	15%	—	カーマイン	○
		105K	3mm	10%	—	レッド	○
		119K	3mm	7%	—	パーミリオン	○
		157K	3mm	4%	—	ローズピンク	○
		202K	3mm	50%	—	オレンジクリア	○
		206K	3mm	31%	—	オレンジ	○
		212K	3mm	73%	—	レモンクリア	○
		215K	3mm	27%	—	レモンイエロー	○
		219K	3mm	13%	—	アイボリー	○
		235K	3mm	22%	—	クロムイエロー	○
		257K	3mm	15%	—	オレンジマダー	○
		302K	3mm	22%	—	コバルトブルー	○
		306K	3mm	5%	—	マリンドブルー	○
		310K	3mm	77%	—	ライトブルー	○
		313K	3mm	13%	—	ブルー	○
		315K	3mm	15%	—	ネイビーブルー	○
		317K	3mm	9%	—	ウルトラマリン	○
		353K	3mm	30%	—	グリーンクリア	○
365K	3mm	13%	—	エメラルド	○		

表面状態	色調	品番	板厚	全光線透過率	散乱光線透過率	呼称	屋外可
艶あり	カラー	367K	3mm	7%	—	ビリジャン	○
		369K	3mm	6%	—	クロムグリーン	○
		377K	3mm	9%	—	バイオレット	○
		502K	3mm	0%	—	ブラック	○
		530K	3mm	18%	—	グレースモーク	○
		545K	3mm	68%	—	ミスティースモーク	○
		550K	3mm	28%	—	セビiasmモーク	○
		558K	3mm	0%	—	ブラウン	○
		559K	3mm	0%	—	チョコレート	○
		992K	3mm	51%	—	蛍光オレンジ	○
		993K	3mm	78%	—	蛍光グリーン	○

☆この値は当社の測定値であって保証値ではありません。

コモラス。

表面状態	色調	品番	板厚	全光線透過率	散乱光線透過率	呼称	屋外可	
艶あり	透明	P	3mm	93%	—	クリア	○	
艶あり	乳半色(拡散剤入り)	430L	2mm	42%	40%	オパール	○	
			3mm	31%	29%		○	
			5mm	19%	18%		○	
		432L	2mm	54%	51%	オパール	○	
			3mm	48%	45%		○	
			5mm	37%	35%		○	
			2mm	53%	51%		○	
		452L	3mm	51%	48%	オパール	○	
			5mm	46%	44%		○	
			2mm	8%	6%		○	
艶あり	骨白	M	3mm	7%	6%	ホワイト	○	
			5mm	5%	5%		○	
			2mm	89%	51%		○	
マット	透明	DFA2-P	3mm	88%	58%	クリア	○	
			5mm	84%	51%		○	
マット	乳半	DFA2-446L	2mm	61%	53%	オパール	○	
			3mm	48%	42%		○	
艶あり	エッジプレート	120K	3mm	91%	—	ピンクエッジ	○	
		130K	3mm	92%	—	イエローエッジ	○	
		144K	3mm	89%	—	グリーンエッジ	○	
		150K	3mm	92%	—	ブルーエッジ	○	
		148K	3mm	90%	—	ガラスカラー	○	
		125K	3mm	85%	—	蛍光ピンク	○	
		135K	3mm	78%	—	蛍光オレンジ	○	
		145K	3mm	92%	—	蛍光グリーン	○	
		155K	3mm	92%	—	蛍光バイオレット	○	
		スモーク	530K	3mm	18%	—	グレースモーク	○
			550K	3mm	28%	—	セビiasmモーク	○
			502K	3mm	0%	—	ブラック	○

☆この値は当社の測定値であって保証値ではありません。

株式会社 クラレ

メタアクリル事業部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)

クラレトレーディング株式会社

アクリル製品部東京 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー) Tel : 03-6701-2035

アクリル製品部大阪 〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町8番1号 (大阪梅田ツインタワーズ・ノース) Tel : 06-7635-1805